



Bit készlet működtető szerszámmal 13 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	676090
GTIN	4013288093219
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. **Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

Kraftform csavarhúzó markolat **a markolatba süllyeszthető 676400 sz. teleszkópos pengével**.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 1-1 db 675310 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 675320 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db hasonló mint a 675250 sz. 0,6×4,5; 1,0×5,5 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db 675350 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Csavarhúzó markolat: 1 db 676400 sz. teleszkópos pengével és C/E 6,3 gyorsváltó befogóval

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó

Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Gyártó jelölése	KK 50
Tartalom (db)	13
Működtető szerszám	Csavarhúzó markolat
markolatba süllyeszthető teleszkópos penge	igen
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col furattal Torx® profil TX20	675350 TX20
Bit Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675310 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col furattal Torx® profil TX30	675350 TX30
Bit Torx®-hoz, 1/4 col furattal Torx® profil TX40	675350 TX40
Bit Phillips-hez, 1/4 col Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675310 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col furattal Torx® profil TX10	675350 TX10
Bit Torx®-hoz, 1/4 col furattal Torx® profil TX15	675350 TX15
Bit Pozidriv-hoz, 1/4 col Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675320 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col furattal Torx® profil TX25	675350 TX25
Bit Pozidriv-hoz, 1/4 col Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675320 1/25