

**HOLEX****Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 600cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	659945 600
GTIN	4045197514028
Árucikk kategória	62E

**Leírás****Kivitel:**

Kézre álló markolat a beállított forgatónyomatékok problémamentes átviteléhez. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála. A véletlen elállítódás elleni védelem érdekében reteszelés a nyél végén. A cserélhető penge a 1/4 col bitek befogásához tartozék.

**Funkció:**

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

**Felhasználás:**

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

Valamennyi Wiha cserélhető penge (659940 – 659946 sz.) használható a 659945 sz. Horex nyomaték csavarozóval.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	20 cNm
Maximális nyomaték	600 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	D 6,3

Nyomatéktartomány	120 - 600 cNm
Nyomatéktartomány	1,2 - 6 Nm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Súly	300 g
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Teljes hossz L	153 mm
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm  
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Tartozék

Cserélhető penge 1/4 col

659947

Torque cserélhető pengePhillips-hez Kereszthorony méret 0	659940 0
Torque cserélhető pengePozidriv Kereszthorony méret 0	659941 0
Torque cserélhető pengePozidriv Kereszthorony méret 1	659941 1
Torque cserélhető pengePhillips-hez Kereszthorony méret 1	659940 1