

Tajima**Univerzális kés, 2K markolattal 1 pengével, 18 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	845030
GTIN	4975364019219
Árucikk kategória	83M

Leírás

Kivitel:

Behúzható / kitolható pengék pontos fém megvezetőben. Rendkívül éles minőségi pengék hosszú élettartammal.

Ergonomikus **2 komponensű markolat** gumírozással a biztonságos munkavégzés érdekében. Teljesen biztonságos pengerogzítés **recézett rögzítőcsavarral**. 1 db 8 részes letörhető pengével (845010 sz. 10 méret), **18 mm széles**.

Alkatrész:

Tartalék pengéket lásd 845010; 845015; 845016; 845017; 845018; 845019; 845021; 845023. sz.

Késhossz penge nélkül: 160 mm

Pengehossz: 100 mm

Pengeszélesség: 18 mm

Pengevastagság: 0,5 mm

Letörhető pengék száma: 8

Műszaki leírás

Pengevastagság	0,5 mm
Letörhető pengék száma	8
Pengeszélesség	18 mm
Pengehossz	100 mm
Késhossz penge nélkül	160 mm
Termék fajtája	Kutterkés

Tartozék

Penge készlet, 10 darabos, 18 mm, letörési pontok nélkül „experience” Darabszám 10	845016 10
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „multisharp” Darabszám 10	845021 10
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „longlife” Darabszám 10	845015 10
Letörhető penge készlet, 50 darabos, 18 mm „longlife” Darabszám 50	845019 50
Letörhető penge készlet, 8 darabos, 18 mm, bimetall Darabszám 8	845017 8
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „longlife” Hullámos köszörüléssel Darabszám	845012
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „multisharp” Darabszám	845021
Letörhető penge készlet, 50 darabos, 18 mm „experience” Darabszám 50	845018 50
Gyűjtődoboz	845130
Penge készlet, 10 darabos, 18 mm, letörési pontok nélkül „experience” Darabszám	845016
Letörhető penge készlet, 50 darabos, 18 mm „multisharp” Darabszám 50	845023 50
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „experience” Darabszám	845010
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „experience” Darabszám 10	845010 10
Gyűjtődoboz, kisméretű	845135
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „longlife” Hullámos köszörüléssel Darabszám 10	845012 10
Tartó univerzális késhez	845065