

**Biztonsági tömlőtekerceselő, műanyag ház Víz, Ø 9,5 ×13,5 mm, Típus: 14S****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 080073 14S    |
| GTIN              | 7391390327505 |
| Árucikk kategória | 08A           |

**Leírás****Kivitel:**

**Biztonsági tömlőtekerceselő tömlő megvezetéssel** és kontrollált, erős behúzással. Rendkívül törésálló, zárt **műanyag ház** szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz. Kompakt felépítés és egyszerű fali ill. mennyezeti felszerelés **180°-os mozgatási tartománnyal**. Nagy átfolyáshoz alkalmas **PU tömlő** nagy kopásállósággal és acél sűrített levegő csatlakozókkal.

**Vizestömlő feltekerceselő**, nedves környezetben is használható, ideális mosási munkákhoz, folyadéktöltő állomásokhoz és mosókba. Zöld színű PU tömlő a jobb megkülönböztethetőség érdekében.

**Figyelem:**

Vízcsatlakozót lásd 080149 sz. 1/2 méret.

**Műszaki leírás**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tömlő színe            | zöld    |
| Használható tömlőhossz | 14 m    |
| Maximális üzemi nyomás | 9 bar   |
| Ház anyaga             | Műanyag |
| Ház színe              | kék     |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Tömlő anyaga                | Poliuretán       |
| Automata feltekerceselő SCS | igen             |
| Tömlő belső Ø               | 9,5 mm           |
| Kimeneti csatlakozó         | 3/8 coll         |
| Tömlő külső Ø               | 13,5 mm          |
| Bemeneti csatlakozó         | 3/8 coll         |
| Ház magassága               | 409 mm           |
| Ház szélessége              | 490 mm           |
| Ház mélysége                | 190 mm           |
| Alkalmas                    | Folyadékok       |
| Terméknév attribútum        | Ø 9,5 ×13,5 mm   |
| Termék fajtája              | Tömlőtekerceselő |

## Tartozék

|  |            |
|--|------------|
| Biztonsági csatlakozó külső menettel, alu Külső menetes csatlakozó 1/2 coll                | 080153 1/2 |
| Univerzális egykezes gyorszáras csatlakozó vízvezetékhez Belső menetes csatlakozó 1/2 coll | 080149 1/2 |