



## Lézeres távolságmérő készülékek DISTO™, Típus: X4SET



### Rendelési adatok

Rendelés száma	465550 X4SET
GTIN	2050001951458
Árucikk kategória	47C

### Leírás

#### Kivitel:

Ütésálló műanyag ház egyszerűen kezelhető szimbólumos billentyűzettel. Kiváló minőségű **Leica üvegoptika** különösen hőálló és stabil **magnézium házban**. Megvilágított és forgó színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében. Power Range Technologie™ **max. 150 m mérésekhez céltábla nélkül**. 2. lézercategória ISO 16331-1 szerint bevizsgálva. Az **integrált 360°-os lejtésérzékelő** a ház felfektetésével közvetlenül megmutatja egy tárgy ferde helyzetét és lehetővé teszi a közvetett magasságmérést. Multifunkcionális záróelem sarkokból történő méréshez. Fröccsenő víz ellen védett és porzáró az ellenálló gumitömítésnek köszönhetően. A robusztus első gumi védi az optikát és egy kisebb leesést is csillapít.

**Digitális célkeresővel (4-szeres zoom)** nagy távolságokban, vagy napsütés mellett végzett mérésekhez.

**Térbeli mérés P2P technológiával.** Nem hozzáférhető pontokból is. A DISTO™ Plan applikáció alkalmazása esetén a méretezett rajzok CAD fájlként exportálhatóak.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Védőtök és kézi akasztófül. 2 × elem 081561 sz. LR6 méret.  
DST360 állvány adapter, TRI120 állvány és koffer.

**Figyelem:**

Bluetooth® Smart adatátvitel okostelefonra is a Leica „DISTO™ Plan“ applikációval (Android 4.3-as verziótól, Apple az iPhone 4s verziótól). Vázlatok egyszerű készítése.

**Műszaki leírás**

Áramellátás	081561 LR6
Mérési pontosság	± 1,0 mm
Állványmenet	1/4 UNC coll
Felület- / térfogatszámítás	igen
A tartalmazott elemek száma	2
IP védettségi osztály	IP 54
Hatótávolság	150 m
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Összeadás/kivonás	igen
Minimum / maximum mérés	igen
Utolsó mérések behívása	igen
Dőlésérzékelő	360 fok
Magasság	29 mm
Digitális célkereső zoom-mal	4-szeres
Indirekt mérés (Pitagorasz)	igen
Súly	184 g
Hossz	132 mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Multifunkcionális záróelem	igen
Szélesség	56 mm
Energiaellátás	Elemes
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint	2
Termék fajtája	Távolságmérő készülék

---

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6

081561 LR6