



## IMPACT készlet, 6 szög, 1/2 col forgatható műanyag hüvellyel, Alkotóelemek száma: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	651265 3
GTIN	4000896128754
Árucikk kategória	630

### Leírás

#### Kivitel:

Erősített alak kifejezetten elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. A kerek és abroncsok cseréjekor fontos, hogy az anyákat és csavarokat rendesen meghúzza a biztonságos közlekedés szavatolása érdekében. A műanyag hüvelyes hatszög dugókulcs fejjel biztosíthatja, hogy az anyák vagy csavarok elég szorosak legyenek a felni károsítása nélkül. A dugókulcs ütvecsavarozókhoz is alkalmas. A műanyag hüvely védi a felnit és megakadályozza a karcolódást vagy más olyan sérüléseket, melyeket a szerszám okozhat. Így tehát biztos lehet benne, hogy a járműve mindig a legjobb állapotban van.

A dugókulcs minden autószerelő műhely fontos alkotóeleme. Akár saját maga dolgozik a járművén, vagy a kerék- és gumicserét szakemberrel végezteti, ez a szerszám nem hiányozhat.

#### Előny:

- **Forgatható (külső) műanyag hüvellyel a felni védelme érdekében a kerékanyacsavarok behelyezésekor.**
- **A pozicionálás forgó csavarnál is lehetséges, mert a védőhüvely szabadon fut.**
- **Műanyag betéttel a kerékanya csavarok felületének védelme érdekében.**
- **A 6-szög tranzakciós profil tovább növeli az élettartamot.**

#### Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátzott.

#### Tartalma:

1–1 db dugókulcs fej 651260 sz.: 17; 19; 21 méret

## Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Profil	6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas	igen
Dugókulcs műanyag bevonattal	igen
Termék fajtája	Dugókulcs fej

## Tartozék

IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colforgatható műanyag hüvellyel Kulcsnyílás 19 mm	651260 19
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colforgatható műanyag hüvellyel Kulcsnyílás 17 mm	651260 17
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 colforgatható műanyag hüvellyel Kulcsnyílás 21 mm	651260 21