

## Mitutoyo

### Digitális Absolut mérőóra PEAK funkcióval, Méréstartomány: 12,5mm



## Rendelési adatok

Rendelés száma	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Árucikk kategória	44A

## Leírás

### Kivitel:

Multifunkciós mérőóra abszolút kapacitív mércével. A mért értéket kikapcsolás után is megőrzi.

**Továbbfejlesztett PEAK funkcióval.** A másodpercenkénti 50 méréssel a csúcsértékeket megbízhatóbban és pontosabban méri.

### Funkció:

ABS / INC, PRESET, nullázás, túrésértékelés. Mért érték rögzítő funkció, MAX.- / MIN. funkció. IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

### Felhasználás:

Egy íves felület legmagasabb és a legalacsonyabb pontjának pontos meghatározása.

### Tartalom:

2 elem 081560 sz. CR2032 méret.

### Opcionális tartozék:

Adatkábel 497080 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

## Műszaki leírás

Ház vastagsága	39 mm
----------------	-------

A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Kalibrálás	C1
Választható leolvasás	0,005 / 0,0001 / 0,00005 coll
Ház Ø	61 mm
Méréstartomány	0 - 12,5 mm
Választható leolvasás	0,01 / 0,001 mm
Befogószer Ø h6	8 mm
Mérőerő	≤ 1,5 N
Hibahatár	0,003 mm
Hibahatár	0,0001 coll
IP védettségi osztály	IP 42
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023010 12,5

## Tartozék

Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 2	434900 2

Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032