



## Bit készlet működtető szerszámmal és dugókulcs fejekkel 27 darabos, Alkotóelemek száma: 27



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676173 27
GTIN	4013288182180
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez**. **Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

#### Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 1-1 db 675310 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 1-1 db 675320 sz. 1/25; 2/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, külső hatszöghöz: 1-1 db 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Torx®-hoz: 1-1 db 675340 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret

Dugókulcs fej 1/4 col, külső hatszöghöz: 1-1 db 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 méret

Adapter: 1 db 1/4 col belső négyszög – 1/4 col belső bit befogó

Csavarhúzó tartó: 1 db

Bit racsni 1/4 col: 1 db 676645 sz.

Racsni, négyszög, 1/4 col: 1 db

### Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög dugókulcs

Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Gyártó jelölése	KK Zyklus Mini 2
Működtető szerszám	1 bit racsni 1/4 col
Működtető szerszám	Csavarhúzó tartó
Működtető szerszám	Racsni dugókulcs 1/4 col
Termék fajtája	Bit szerszám

## Tartozék

Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25	675340 TX25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675310 2/25
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675240 6
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675320 1/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675320 2/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX30	675340 TX30
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15	675340 TX15
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX40	675340 TX40
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675310 1/25
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX10	675340 TX10
Bit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20	675340 TX20
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675240 4
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675240 5
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	675240 3