



Akkus ütvefúró-csavarozó, Típus: 71132364



Rendelési adatok

Rendelés száma	070100 71132364
GTIN	4014586887265
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

2 fokozatú akkus ütvefúró csavarozó kefe nélküli motorral.

- **Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.**
- **2 fokozatú tömör fém meghajtás bekapcsolható ütőművel fémben, kőzetben és falazatban végzett fúráshoz.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás és levehető fúró befogó.**
- **QuickIN tömör fém fúró befogóval (120 Nm), keményfémbetetes szorítópozákkal és nagy szorítóerővel.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.**

Előny:

FEIN SafetyCell Technology.

Tartalom:

1× QuickIN fúrótokmány (120 Nm), 1× övcspesz, 1× bittartó és szállítókoffer.

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Súly	1,3 kg
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2000 min ⁻¹
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Gyártó jelölése	ASB 18 Q Select
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	13 m/s ²
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	< 2,5 m/s ²
Motor felépítése	kefe nélküli
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 450 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø betonban	13 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Csomagolás	Szállítókoszár
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	50 mm
Maximális nyomaték lágy	32 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

Tartozékok kézi csavarozókhozQuick-In Típus ANGLE	070208 ANGLE
Tartozékok kézi csavarozókhozQuick-In Típus INCH14	070208 INCH14
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
Sarokacsavarozó adapter Típus OSD2	073920 OSD2
Tartozékok kézi csavarozókhozQuick-In Típus 711301	070208 711301
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18
Tartozékok kézi csavarozókhozQuick-In Típus HOLESAW	070208 HOLESAW
Tartozékok kézi csavarozókhozQuick-In Típus THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Tartozékok kézi csavarozókhozQuick-In Típus INCH12	070208 INCH12
Akku Li-IonHighPower Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség FE18 V	073834 FE18
Tartozékok kézi csavarozókhozQuick-In Típus CHUCK120	070208 CHUCK120
Tartozékok kézi csavarozókhozQuick-In Típus CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Tartozékok kézi csavarozókhozQuick-In Típus CHUCK60	070208 CHUCK60
Sarokacsavarozó adapter Típus WB1	073920 WB1