

Alappolc, Mélység 600 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2000/1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990508 2000/1000
GTIN	4004514202581
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmervítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós mervítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztítő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1060 mm
Polclapok száma	5
Polcmagasság	2000 mm
Profilkeretek száma	2
Polc felépítése	Alappolc
Polclap mélysége	600 mm
polcmélység	600 mm
Polclap szélessége	1000 mm
Max. mezőterhelés	1300 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 600 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 400X600 mm	990581 400X600
Polclap, horganyzott Szélesség×mélység 1000X600 mm	990580 1000X600
Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 500X600 mm	990581 500X600

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×
mélység 200X600 mm

990581 200X600

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×
mélység 300X600 mm

990581 300X600

Rögzítő talp

990852