

**Alappolc, Mélység 400 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 3000/1300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990540 3000/1300
GTIN	4004514217936
Árucikk kategória	96P

**Leírás****Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 250 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

**Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

**Leírás:****Felépítmény mérete:**

**Alappolc:** Névleges hossz + 60 mm

**Bővítő toldat:** Névleges hossz + 6 mm

**Keret mélysége összesen:** Névleges mélység + 36 mm

**Felhasználás:**

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

**Tartalom:**

Alappolc keresztmervítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós mervítő.

**Figyelem:**

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögzőtő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1360 mm
Polcmagasság	3000 mm
Polclapok száma	7
Profilkeretek száma	2
Polc felépítése	Alappolc
Polclap mélysége	400 mm
polcmélység	400 mm
Polclap szélessége	1300 mm
Max. mezőterhelés	1600 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	250 kg
Polclap vastagsága	40 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Polc

## Tartozék

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 510X400 mm	990583 510X400
--	----------------

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 210X400 mm	990583 210X400
--	----------------

	990583 310X400
--	----------------

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×  
mélység 310X400 mm

Polclap, horganyzott Szélesség×mélység 1300X400 mm

990582 1300X400

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×  
mélység 410X400 mm

990583 410X400

Rögzítő talp

990852