

HOLEX**Párhuzamsatu, Pofaszélesség: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967260 150
GTIN	4045197694287
Árucikk kategória	92H

Leírás**Kivitel:**

Teljes egészében acélból készült – garantáltan törhetetlen. Előre nyíló. Mart, felületedzett szorítópofák. Nagy szorítási mélység. Erős trapézmenetes orsó. Orsó és vezetópályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható vezető; széles, edzett üllőfelület.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Opcionális tartozék:

Csőszorító pofák 967285 sz.

Forgólap 967280 sz., szorítókengyel 967290 sz.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967550 sz.

Műszaki leírás

Súly	18 kg
Anyag	Süllyesztékben kovácsolt acél
A 967285 sz. csőszorító pofákkal befogható külső cső Ø	1 – 4 coll
Nyitás iránya	Előre nyílik
Befogási tartomány	200 mm
Pofaszélesség	150 mm

Termék fajtája

Párhuzamsatu

Tartozék

Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 150 mm	967727 150
--	------------

Mágneses satupofa párAlumínium, sima, standard Pofaszélesség 150 mm	967721 150
---	------------

Mágneses satupofa készlet Pofaszélesség 150 mm	967702 150
--	------------

Satu alátétlap	967330
----------------	--------

Magasságállító a 967260 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 150	967550 150
--	------------

Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 150 mm	967711 150
---	------------

Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
---------------------------------------	----------------

Mágneses satupofa párAlumínium, prizmás Pofaszélesség 150 mm	967723 150
--	------------

Mágneses satupofa párPoliuretán, prizmás Pofaszélesség 150 mm	967729 150
---	------------

Mágneses satupofa párAlumínium / fiber betétes, sima Pofaszélesség 150 mm	967724 150
---	------------

Mágneses satupofa párAlumínium, profilírozott Pofaszélesség 150 mm	967722 150
--	------------

Csőszorító pofa pár Satu méret 150	967285 150
------------------------------------	------------

Mágneses satupofa párPoliuretán, recézett Pofaszélesség 150 mm	967728 150
--	------------

Forgólap külön Satu méret 150	967280 150
-------------------------------	------------

Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 150 mm	967726 150
--	------------