

Polcbővítés, Mélység 600 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2000/1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990550 2000/1000
GTIN	4004514202987
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 250 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

>**Mezőterhelés:** 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmervítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós mervítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztítő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezvítés kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polclapok száma	5
Polcmagasság	2000 mm
Profilkeretek száma	1
Polc felépítése	Polcbővítés
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1006 mm
Polclap mélysége	600 mm
polcmélység	600 mm
Polclap szélessége	1000 mm
Max. mezőterhelés	1300 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	250 kg
Polclap vastagsága	40 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 600 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 310X600 mm	990583 310X600
--	----------------

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 510X600 mm	990583 510X600
--	----------------

	990583 210X600
--	----------------

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×
mélység 210X600 mm

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×
mélység 410X600 mm

990583 410X600

Rögzítő talp

990852