

Polcbővítés, Mélység 400 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 3000/1300mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990502 3000/1300
GTIN	4004514217783
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 150 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, nyilvántartási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmervítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós mervítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztítő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polc felépítése	Polcbővítés
Polcmagasság	3000 mm
Polclapok száma	7
Profilkeretek száma	1
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1306 mm
Polclap mélysége	400 mm
polcmélység	400 mm
Polclap szélessége	1300 mm
Max. mezőterhelés	1600 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 200X400 mm	990581 200X400
Polclap, horganyzott Szélesség×mélység 1300X400 mm	990580 1300X400
Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 300X400 mm	990581 300X400

Keresztmerezítő készlet Hozzávaló polcszélesség 1300 mm	990855 1300
Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 500X400 mm	990581 500X400
Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 400X400 mm	990581 400X400
Rögzítő talp	990852