

Polcbővítés, Mélység 400 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2000/1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990542 2000/1000
GTIN	4004514202963
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 250 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmerezítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós merevítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polclapok száma	5
Profilkeretek száma	1
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1006 mm
Polc felépítése	Polcbővítés
Polcmagasság	2000 mm
Polclap mélysége	400 mm
polcmélység	400 mm
Polclap szélessége	1000 mm
Max. mezőterhelés	1300 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	250 kg
Polclap vastagsága	40 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 210X400 mm	990583 210X400
Polclap, horganyzott Szélesség×mélység 1000X400 mm	990582 1000X400
Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 510X400 mm	990583 510X400

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×
mélység 310X400 mm

990583 310X400

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×
mélység 410X400 mm

990583 410X400

Rögzítő talp

990852