

**Garant****Párhuzamos satu, Pofaszélesség: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	967000 100
GTIN	4045197693884
Árucikk kategória	91J

**Leírás****Kivitel:****Nagy befogási pontosság a precíziós prizmás megvezetésnek köszönhetően.****Hátrafelé nyíló.** Nagy szilárdságú öntvényből (GG 25) perlites szövetszerkezettel. Hosszú és különösen pontos, **precíziós prizmás megvezetés.** Precíz orsócsapágyazás, teljesen rejtett trapézmenetes orsó, védve a szennyeződésektől. Nagyméretű, síkmart felület könnyű egyengetési munkákhoz. A recézett, edzett acélpofák sima, köszörült pofákra cserélhetők (lásd a tartalék pofákat).**Tartalom:**

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

**Szín:**

Ezüstsürke

**Műszaki leírás**

Anyag	nagy szilárdságú öntvény (GG 25)
Nyitás iránya	Hátrafelé nyílik
Súly	17 kg
Befogási tartomány	145 mm
Pofaszélesség	100 mm

Termék fajtája

Párhuzamsatu

**Tartozék**

Mágneses satupofa pár Alumínium, sima, standard Pofaszélesség 100 mm	967721 100
--	------------

Tartalék pofa pár, recézett Pofaszélesség 100 mm	967040 100
--	------------

Mágneses satupofa pár Poliuretán, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967729 100
--	------------

Satu alátétlap	967330
----------------	--------

Satu alátétlap, bambusz Méret 300X250	967328 300X250
---------------------------------------	----------------

Tartalék pofa pár, köszörült Pofaszélesség 100 mm	967045 100
---	------------

Forgólap külön Pofaszélesség 100 mm	967020 100
-------------------------------------	------------

Magasságállító a 967000 sz. satuhoz Alkalmazható satu mérethez 100	967500 100
--	------------

Mágneses satupofa pár Poliuretán, recézett Pofaszélesség 100 mm	967728 100
---	------------

Mágneses satupofa párgumi, sima Pofaszélesség 100 mm	967727 100
--	------------

Könnyűfém satupofa pár szorítórugókkal Pofaszélesség 100 mm	967711 100
---	------------

Mágneses satupofa pár Alumínium / fíber betétes, sima Pofaszélesség 100 mm	967724 100
--	------------

Mágneses satupofa pár Alumínium, profilírozott Pofaszélesség 100 mm	967722 100
---	------------

Mágneses satupofa párfilc, sima Pofaszélesség 100 mm	967726 100
--	------------

Mágneses satupofa pár Alumínium, prizmás Pofaszélesség 100 mm	967723 100
---	------------