

Garant**Tárolóállvány, Szélesség 500 mm, Szerszámszár: 0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	970505 0
GTIN	4045197489623
Árucikk kategória	91L

Leírás**Kivitel:**

Az oldalsó részek egyénileg felszerelhetők 970110 sz. tartósínekkel és szerszámtartókkal. A modulok **vízszintesen** vagy **ferdén** építhetők be. Oldalsó részek keresztmerezítővel; egyéni felszereléshez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.

Műszaki leírás

Mélység	550 mm
Magasság	327 mm
Szélesség	500 mm
Felhasználási terület	CNC munkapad
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum	Szélesség 500 mm
Termék fajtája	Tárolóállvány

Tartozék

Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár 0	970125 0
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK50	970125 SK50
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK63	970125 HSK63
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK80	970125 HSK80
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK40	970125 SK40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C5	970125 C5
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C6	970125 C6
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK100	970125 HSK100
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI30	970125 VDI30
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár SK30	970125 SK30
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C4	970125 C4
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK40	970125 HSK40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI20	970125 VDI20
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár HSK50	970125 HSK50
Tartósín Tool-UNIT szerszámtartóhoz Szélesség 452 mm	970110 452
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár VDI40	970125 VDI40
Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C8	970125 C8