

Alappolc, Mélység 500 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 3000/1300mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990544 3000/1300
GTIN	4004514217943
Árucikk kategória	96P

Leírás**Kivitel:**

Horganyzott T-profil keret és polcok. Maximum 250 kg **polconkénti teherbírással** szállítható. A rakodási szint 25 mm-es osztásban állítható. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan felépíthető.

Mezőterhelés: 2000 mm magasságnál 1300 kg, 2500 mm magasságnál 1700 kg, 3000 mm magasságnál 2300 kg.

Leírás:**Felépítmény mérete:**

Alappolc: Névleges hossz + 60 mm

Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm

Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra optimális helykihasználással.

Tartalom:

Alappolc keresztmervítőkkel. Polcbővítésenként egy átlós mervítő.

Figyelem:

- **A rögzítő talpakat a készlet tartalmazza.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**

- **Hozzávaló padlórögztítő 990854 sz.**
- **Egyik oldalról használható, mert keresztmerezítős kitámasztással rendelkezik.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 600 mm.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polc felépítése	Alappolc
Polclapok száma	7
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	1360 mm
Polcmagasság	3000 mm
Profilkeretek száma	2
Polclap mélysége	500 mm
polcmélység	500 mm
Polclap szélessége	1300 mm
Max. mezőterhelés	1600 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	250 kg
Polclap vastagsága	40 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Mélység 500 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 210X500 mm	990583 210X500
--	----------------

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság × mélység 410X500 mm	990583 410X500
--	----------------

	990583 310X500
--	----------------

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×
mélység 310X500 mm

Beilleszthető elválasztó lapok, fix, horganyzott Magasság ×
mélység 510X500 mm

990583 510X500

Rögzítő talp

990852