

## Munkahelyi szőnyeg Top Szélesség 122 cm, fekete / sárga, Hossz: 200cm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 964531 200    |
| GTIN              | 2050001943491 |
| Árucikk kategória | 96C           |

### Leírás

#### Kivitel:

Ezek az ipari alátétszőnyegek kiváló minőségű műanyagokból készülnek, **fokozott igénybevételhez:**

- **Kemény és csekély kopású vinil felület az optimális csúszásgátlás és a hosszú élettartam érdekében.**
- **Puha vinil szivacsmag az elfáradás megakadályozásához. Ez a vinil felületre van laminálva.**
- **Csúszásmentes RedStop™ alsó oldal.**
- **Minden oldalon letört élék a botlásmentes rálépés érdekében.**
- **Feltételesen ellenálló a legtöbb ipari zsírral, üzemanyaggal és vegyszerrel szemben. Hűtő-kenőanyagokhoz nem alkalmas.**
- **Körkörös bevonattal ellátva a nedvesség behatolása ellen.**
- **Nehezen gyullad meg a DIN 4102 B1 szerint.**
- **Padlóvastagság: 14,3 mm, súly: kb. 6,5 kg/m<sup>2</sup>.**
- **R10 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.**

#### Figyelem:

Munkahelyi szőnyegek szabadon megválasztható hosszal a 964520–964525 cikkszámától találhatóak.

## Műszaki leírás

|  |  |
|--|--|
| Összeilleszthető                         | nem                                      |
| Biztonsági szegéllyel                    | 2 oldalas                                |
| Hossz                                    | 200 cm                                   |
| Élletörés                                | 4 oldalas                                |
| Súly                                     | 14 kg                                    |
| Vastagság                                | 14,3 mm                                  |
| Felület                                  | Vinil                                    |
| Szélesség                                | 122 cm                                   |
| Csúszásmentes alsó oldal                 | igen                                     |
| Anyag                                    | Vinilhab mag                             |
| Mérsékelten ellenálló a legtöbb          | Ipari zsírok,<br>munkanyagok, vegyszerek |
| Súly/felület                             | 6,5 kg/m <sup>2</sup>                    |
| Csúszásmentes DIN 51130, BGR 181 szerint | R10                                      |
| Gyártó jelölése                          | Cushion Trax® (fekete/sárga)             |
| Álláskönnyítő                            | Csúszásgátló                             |
| Álláskönnyítő                            | Szigetelés (hő)                          |
| Álláskönnyítő                            | Csökkenti az elfáradást                  |
| ütésvédelem                              | Padló                                    |
| Anyag tulajdonsága                       | Olajnak nem ellenálló                    |
| Festék                                   | fekete / sárga                           |
| Termék fajtája                           | Munkahelyi szőnyeg                       |