

Garant GRIDLINE

**Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 20×24G, Magasság mm /
fiókok száma: 800/6A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931005 800/6A
GTIN	4062406062415
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 24×28G méretben, 20×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm

Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	800 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	20×24
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Hasznos magasság	700 mm
Szélesség	600 mm
Súly	105 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Ajtók száma	0
Mélység	700 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókok száma	6
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	20×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931043 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931043 100
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931043 200
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931043 150
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931035 800