

Garant**Univerzális polcbővítés, Mélység 400 mm, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990005 2000
GTIN	4045197518200
Árucikk kategória	911

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil négyzetprofilú lábak, 40×40×2 mm, 40 : 40 mm-ként beakasztó résekkel a polclapoknak a tárolt árukhoz történő igazításához. Lábak műanyag talpakkal. **Különösen nagy teherbírású polclapok** erős acéllemezből befelé lehajlított oldalfelületekkel. **Mező terhelhetősége:** 600 mm polclap távolságnál a mező max. terhelhetősége 1375 – 5500 kg.

Felhasználás:

Ideális ipari, kisipari, kereskedelmi, igazgatási, archiválási, stb. célokra. A méretek a kereskedelmi forgalomban kapható fém és műanyag tárolóeszközökhöz igazodnak – legjobb helykihasználás. Egyes- és duplapolcként vagy polcsorként is felállítható. **Egyszerű, gyors és pontos összeszerelés csavarok nélkül**, a polcbe tételeket csak be kell akasztani és a hozzátartozó kúpos stiftekkel (968420 sz.) rögzíteni.

Szín:

Polclábak RAL 9005 mélyfekete, polcok világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- Tárolódobozokat az univerzális polcok felszereléséhez a **96. termékcsoporthoz** talál.
- **A polcok stabilitásának biztosítása érdekében 5:1 magasság-mélység aránynál óvintézkedéseket kell hozni a billenés megakadályozása érdekében.**
- **Szállítási költségtagarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polcbővítés felépítmény mérete, magasság	2004 mm
Polclap szélessége, belső méret	950 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1031 mm
Maximális mezőterhelés 600 mm polclap távolságnál	1375 - 5500 kg
Polc felépítése	Polcbővítés
Polclap szélessége	1000 mm
Polcmagasság	2000 mm
Polclapok száma	5
Szerelés szükséges	igen
Polclap rögzítés módja	Kúpos szegecsek
Szerelés összeillesztéssel	igen
Polcállványok száma	2
Polclap mélysége	400 mm
polcmélység	400 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	180 kg
Magasságállítás osztása	40 mm
Terméknév attribútum	Mélység 400 mm
Termék fajtája	Polc

Tartozék

Külön polcbetét 4 tartóval és 4 ékkel Mélység 400 mm	990060 400
Polclábak műanyag talpakkal, darab Magasság 2000 mm	990050 2000
Ék és kúpos stift készlet univerzális polchoz	968420