

Garant GRIDLINE

**Fiók, 75 kg, 20×24G, Fiók előlap magasság: 250mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 931043 250    |
| GTIN              | 4062406064327 |
| Árucikk kategória | 9GK           |

**Leírás****Kivitel:**

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 75 kg.

**Alkalmazható:**

24×28G szerszámszekrény-ház 931035 sz.

**Tartalom:**

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Műszaki leírás**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg  |
| Súly                              | 17 kg  |
| Fiókok hasznos területe G-ben     | 20×24  |
| Előlapmagasság                    | 250 mm |

|  |  |
|--|--|
| Hasznos magasság                                 | 225 mm   |
| Hasznos szélesség G-ben                          | 20   |
| Hasznos mélység G-ben                            | 24   |
| Felhasználási terület                            | Szerszámszekrény   |
| Hasznos szélesség                                | 500 mm   |
| Hasznos mélység                                  | 600 mm   |
| egyenkénti fiókkioldással                        | nem  |
| Anyagvastagság                                   | 1,2 mm   |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)              | 100 %  |
| Szín kiválasztása                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 20×24G   |
| Termék fajtája                                   | Fiók   |

## Tartozék

|   |           |
|---|-----------|
| Fogantyú zárósapkák20 darabos Típus 10                                      | 951025 10 |
| Feliratcsík készlet10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 20              | 951030 20 |
| PVC burkolat fogantyú készlethez10 darabos Fiók hasznos szélessége G-ben 20 | 951032 20 |