

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókkal 200 kg, 36×20G, Magasság mm / fiókok száma: 1500/9**Rendelési adatok**

Rendelés száma	930715 1500/9
GTIN	4062406065683
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×24G méretben, 36×20G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Fiók, **50 mm, 75 kg** teherbírással. Fiók **75 mm-től 200 kg** teherbírással.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	1400 mm
------------------	---------

Fiókok hasznos magassága	1400 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	224 kg
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Ajtók száma	0
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Magasság	1500 mm
Fiókok száma	9
Mélység	600 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Szélesség	1000 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm

Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	36x20G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 250 mm	930745 250
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 200 mm	930745 200
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 100 mm	930745 100
Fiók,200 kg Fiók előlap magasság 150 mm	930745 150
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1500 mm	930735 1500