



## Morsa modulare lunga, Larghezza ganasce A: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362105 125
GTIN	2050001774262
Classe articolo	35G

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).**
- **Facile regolazione dell'apertura.**
- **Morsa per macchine con ganasce per serraggio interno.**
- **Temprato HRC 60.**
- **Parallelismo 0,02 mm.**

#### Fornitura:

Incluse ganasce per serraggio interno, 1 dispositivo di arresto, 2 tasselli n. art. 362160 Dim. 16/16, 1 chiave di serraggio, 1 impugnatura a T.

#### Nota:

Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

### Descrizione tecnica

Campo di serraggio b	320 mm
Altezza corpo base G	40 mm
Altezza ganasce C	40 mm
Codice a colori per accessori adatti	Gerardi 125
Tassello adattatore trasversale n	16 mm
Tassello adattatore longitudinale l	16 mm
Larghezza ganasce A	125 mm

Lunghezza complessiva L	520 mm
Peso	18,3 kg
Forza di serraggio massima con 60 Nm	25 kN
Serie	Gerardi 125
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

## Accessori

Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 12/16 mm	362160 12/16
Ganascia mobile (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362143 125
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 18/16 mm	362160 18/16
Ganascia con scanalature longitudinali (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362146 125
Elemento di serraggio completo (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362144 125
Ganascia prismatica (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362125 125
Elemento modulare mobile (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362145 125
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 16/16 mm	362160 16/16
Ganascia liscia, dura (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362147 125
Coppia di staffe di serraggio Per larghezza ganasce 125 mm	362120 125
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 20/16 mm	362160 20/16
Elemento modulare fisso (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362150 125
Ganascia liscia, tenera (pezzo) Per larghezza ganasce 125 mm	362148 125
	362160 14/16

Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello  
adattatore 14/16 mm

---