

Garant GRIDLINE

Banco da lavoro, sportello lato sinistro, lato destro con 4 cassetti, cassettone, Piano in bambù, 20x20G, Lunghezza piano: 1500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	921131 1500
GTIN	4062406083113
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio con traverse di fondo in tubo quadro. Corpo per cassetti a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Piedini con tappi terminali in plastica a protezione del pavimento.

Corpo dei cassetti sempre grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciato**. Colore frontalini dei cassetti variabile. Cassetti col bordo interno liscio, per una pulizia e uno sfruttamento della superficie ottimali (scatole, inserti in espanso, divisori fessurati). Attacchi dei cassetti con passo da 25 mm. Sistema di chiusura con serratura a cilindro, con 5 meccanismi di ritenuta a spina, inserto modulare a bussola. Possibilità di chiusura sistemica.

Con cassetto a scomparti lunghi per utensili di grandi dimensioni.

Collocamento:

altezza porta (sinistra) mm: 425

Altezza frontalini dei cassetti (destra) mm: 75, 100, 100, 150

Altezza frontalini cassetto a scomparti lunghi in mm: 125

Accessori speciali:

Gli accessori complementari come regolazione manuale dell'altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

Verniciatura:

Corpi verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Cassetti profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Spessore piano di lavoro	50 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	800 kg
Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità piano di lavoro	750 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Serie	Ready-to-go
Larghezza utile cassetti	500 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza struttura portante	1300 mm
Altezza	950 mm
Profondità struttura portante	700 mm
Profondità utile cassettone	500 mm
Peso	151,2 kg
Larghezza utile cassettone	1100 mm
Altezza utile corpo per cassetti	425 mm
Numero dei cassetti	4
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	950 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro

Accessori

Sistema di rientro ammortizzato per cassette Comfort Close Portata cassetto 75 kg	950180 75
Set di giraviti Numero degli utensili 10	953521 10
Tappetino in gomma scanalata per cassette Dimensioni in G 20X20	951910 20X20
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 150/4	950320 150/4
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/2	950320 75/2
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 150/5	950320 150/5
Inserto a bussola con due chiavi Codice serratura Ho (a 3 cifre) 003	950050 003
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/2	950320 100/2
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/3	950320 100/3
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/2	950300 75/2
Assortimento di lime Numero degli utensili 6	952253 6
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 37	953828 37
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/3	950320 75/3

Set di tappetini antiscivolo per cassette,5 pezzi Dimensioni in G 20X20	951885 20X20
Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice Numero degli utensili 32	953821 32
Set da officina Numero degli utensili 22	955071 22
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/3	950300 75/3
Assortimento di vaschette per minuteria easyPick Modello 75/1	950300 75/1
Rivestimento in PVC morbido trasparente Larghezza 1500 mm	951951 1500
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 100/1	950320 100/1
Set di chiavi combinate Numero degli utensili 20	952505 20
Set di chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice Numero degli utensili 39	953833 39
Set di divisori fessurati e separatori lisci Altezza frontalini cassette / modello 75/1	950320 75/1
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Tappetino per cassette Dimensioni in G 20X20	951830 20X20
Chiave di smontaggio Modello 1	950070 1
Set di pinze Numero degli utensili 5	954305 5
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Set da officina Numero degli utensili 26	955081 26
Set detergente e olio di manutenzione Modello 1	926403 1
Set per tracciare e segare Numero degli utensili 8	954895 8
Set di pinze Numero degli utensili 5	954295 5
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Set Pinze Numero degli utensili 5	954306 5
Set giraviti Numero degli utensili 10	953522 10
Set da officina Numero degli utensili 22	955072 22