

Garant

**Scaffale per carichi pesanti, elem. base, con 2 spalle e ripiano estr. al 100%,
Profondità utile 1350 mm, Altezza: 2000mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	993401 2000
GTIN	4062406097967
Classe articolo	91W

Descrizione**Esecuzione:**

Le spalle realizzate con profilati a C di largh. 100 mm sono dotate di **3 o 4 ripiani completamente estraibili** (estrazione al 100%). Fori di ancoraggio con passo da 50 mm. **Con barra di chiusura (blocco automatico dei ripiani)**, ripiano superiore e parete posteriore (4 pezzi).

Verniciatura:

Telaio, parete posteriore grigio chiaro RAL 7035, ripiani estraibili antracite RAL 7016 **termoverniciati**.

Nota:

- **Per motivi di sicurezza, lo scaffale deve essere ancorato al pavimento in corrispondenza delle piastre d'appoggio tramite idonei tasselli.**
- **Gli scaffali possono essere rivestiti con pareti laterali n. art. 993260; 993270, assortimenti di ante battenti n. art. 993321; 993331 e saracinesche elettriche n. art. 993310 – 993316.**
- **In caso di carico massimo di un elemento base + 1 elemento aggiuntivo le sollecitazioni a terra risultanti sono: carico di punta 2500 kg, pressione sulle superfici 10 kg/cm², carico sulle superfici per m² 3290 kg/m².**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.**

Descrizione tecnica

Altezza utile	1890 mm
Altezza	2000 mm
Numero ripiani estraibili al 100 %	3
Ripiano estraibile portata	1000 kg
Altezza utile ripiano estraibile	35 mm
Portata pannello di testa	500 kg
Carico modulo (singolo)	4000 kg
Spessore del materiale	2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	1000 kg
Portata corpo interno dell'armadio	4000 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Profondità utile 1350 mm
Larghezza	1120 mm
Profondità	1370 mm
Larghezza utile	920 mm
Profondità utile	1350 mm
Larghezza utile ripiano estraibile	830 mm
Profondità utile ripiano estraibile portata	1200 mm
Stoccaggio di pallet	Stoccaggio longitudinale di pallet
Tipo di prodotto	Scaffale per carichi pesanti