

Garant**Carrello su ruote con vaschette a bocca di lupo GARANT, Numero vaschette a bocca di lupo: 70****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918595 70
GTIN	4062406098056
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello su ruote n. art. 918590 Dim. 1300 con vaschette a bocca di lupo GARANT.

Telaio e struttura in tubo quadro di acciaio con fondo in lamiera di acciaio. Fessure laterali sul lato anteriore e posteriore del telaio (passo da 50 mm) per ripiani, guide Multifix e altro nella dimensione da 1.000 mm. **Boccole filettate** sul lato interno del telaio per il montaggio della lamiera forata. **4 ruote piroettanti** (2 con dispositivo di bloccaggio, Ø **125 mm**) con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli e grande maniglia con rivestimento in Haptoprene® per una presa sicura. Dotazione con 6x barre per vaschette a bocca di lupo Multifix n. art. 928230 Dim. 1000/AA1, nonché 4x n. art. 928230 Dim. 1000/AB1.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Larghezza	1100 mm
Larghezza senza maniglia	1000 mm

Profondità	700 mm
Passo di agganciamento	50 mm
Portata massima	200 kg
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Materiale rotelle	Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Altezza utile	970 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero vaschette a bocca di lupo	70
Peso	81 kg
Ø Ruota	125 mm
Altezza	1300 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrello portamateriali

Accessori

Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AB1	928230 1000/AB1
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AA1	928230 1000/AA1
Maniglia Colore BLUE	920135 BLUE
Ruota piroettante Modello 2	920137 2
Ruota piroettante Modello 1	920137 1
Maniglia Colore BLACK	920135 BLACK

Multifix Per modello 1000	928201 1000
Carrello portamateriali Altezza 1300 mm	918590 1300
Vaschetta a bocca di lupo Modello AB1	963301 AB1
Vaschetta a bocca di lupo Modello AA1	963301 AA1