

Garant**Carrello su ruote con vaschette a bocca di lupo GARANT, Numero vaschette a bocca di lupo: 84****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	918595 84
GTIN	4062406098063
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Carrello su ruote n. art. 918590 Dim. 1300 con vaschette a bocca di lupo GARANT.

Telaio e struttura in tubo quadro di acciaio con fondo in lamiera di acciaio. Fessure laterali sul lato anteriore e posteriore del telaio (passo da 50 mm) per ripiani, guide Multifix e altro nella dimensione da 1.000 mm. **Boccole filettate** sul lato interno del telaio per il montaggio della lamiera forata. **4 ruote piroettanti** (2 con dispositivo di bloccaggio, Ø **125 mm**) con superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce, mozzi su cuscinetti a rulli e grande maniglia con rivestimento in Haptoprene® per una presa sicura. Dotazione con 6x barre per vaschette a bocca di lupo Multifix n. art. 928230 Dim. 1000/AA1, nonché 6x n. art. 928230 Dim. 1000/AB1.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Descrizione tecnica

Materiale rotelle	Superficie di scorrimento in poliuretano che non lascia tracce
Numero vaschette a bocca di lupo	84

Peso	90 kg
Portata massima	200 kg
Passo di agganciamento	50 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza	1300 mm
Altezza utile	970 mm
Larghezza senza maniglia	1000 mm
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità	700 mm
Ø Ruota	125 mm
Larghezza	1100 mm
Esecuzione costruttiva	Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale	1,5 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Carrello portamateriali

Accessori

Maniglia Colore BLUE	920135 BLUE
Ruota piroettante Modello 2	920137 2
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AB1	928230 1000/AB1
Ruota piroettante Modello 1	920137 1
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AA1	928230 1000/AA1
Maniglia Colore BLACK	920135 BLACK
Carrello portamateriali Altezza 1300 mm	918590 1300

Multifix Per modello 1000	928201 1000
Vaschetta a bocca di lupo Modello AB1	963301 AB1
Vaschetta a bocca di lupo Modello AA1	963301 AA1