

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/6A**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931105 1000/6A
GTIN	4062406062569
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méreteken. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiókelőlap-magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 100, 150, 150, 150, 150, 200

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.

Műszaki leírás

Bordázott gumibetétt 3 oldalon legurulásvédő peremmel	nem
Fiók hasznos szélessége G-ben	26

ComfortClose	nem
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Mélység	700 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiókok száma	6
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	750 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Hasznos magasság	900 mm
Magasság	1000 mm
Súly	135 kg
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Ajtók száma	0
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931163 150
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931163 100
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 200 mm	931163 200
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1000 mm	931155 1000