

Garant GRIDLINE

7S szerszámszekrény kompletten 7 fiókkal, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 1000/7S**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931125 1000/7S
GTIN	4062406063009
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 7 db 26×24G fiókkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Elhelyezés:

Fiókelőlap-magasság mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban. Az ár csak a megadott színekombinációra érvényes.

Műszaki leírás

Súly	158 kg
Hasznos magasság	900 mm

Magasság	1000 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Ajtók száma	0
Fiókok hasznos magassága	900 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Szélesség	750 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók előlap magasság	50 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	150 mm
Fiók előlap magasság	250 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiókok száma	7
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Kihúzható polclapok száma	0
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Terméknév attribútum	26×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931163 100
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931163 75
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 50 mm	931163 50
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 250 mm	931163 250
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 150 mm	931163 150
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 125 mm	931163 125
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 1000 mm	931155 1000