

Garant GRIDLINE

Szerszámszekrény kompletten, fiókokkal 75 kg, 46×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/8**Rendelési adatok**

Rendelés száma	931405 800/8
GTIN	4062406065713
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Teljesen felszerelt szerszámszekrény 50×28G méretben, 46×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban. Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

Műszaki leírás

Szélesség	1250 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiókok hasznos területe G-ben	46×24
Fiók hasznos mélysége	600 mm

Fiókok száma	8
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége	1150 mm
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Mélység	700 mm
Súly	203 kg
Magasság	800 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	46
Ajtók száma	0
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Fiók előlap magasság	100 mm
Hasznos magasság	700 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Állítható magasságú munkaállomás alá szerelhető	nem
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Terméknév attribútum	46x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 75 mm	931453 75
Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
Fiók,75 kg Fiók előlap magasság 100 mm	931453 100
Szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	931435 800