

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 16×16G, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940023 750
GTIN	4062406067236
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 20×20G méretben, 16×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polcclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Adatlap

Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Hasznos magasság	595 mm
Polclapok száma	1
Súly	33 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szélesség	500 mm
Magasság	750 mm
Fiókok száma	1
Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység	500 mm
ComfortClose	nem
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fiók hasznos szélessége	400 mm
Szélesség G-ben	20
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	16
Fiókok hasznos területe G-ben	16×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	16×16G

Szekrény felépítése

Alapszekrény

Termék fajtája

Polcos szekrény

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/940023-750>