

Garant GRIDLINE

Felső szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940091 750
GTIN	4062406068158
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szélesség	1000 mm
Fogantyú pozícionálása	Alul

ComfortClose	nem
Hasznos magasság	595 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Mélység	500 mm
Súly	45 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Magasság	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 750/800 mm	940511 750/800
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40