

Garant GRIDLINE

**Banco da lavoro esagonale, 20×20G, Modello: 6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	925804 6
GTIN	4062406102135
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Banco da lavoro esagonale in stabile struttura in acciaio. Corpo per cassetti 24G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. Modello 6 con **6 cassetti**, modello 7 con **7 cassetti** per ciascuna cassetiera. Piano di lavoro da 50 mm di spessore in faggio multiplex incollato con colla idroresistente. Trattato con vernice UV trasparente.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Fornitura:**

6 corpi per cassetti, 6 divisori in lamiera, piano di lavoro, materiale di fissaggio.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e ante antracite RAL 7016, **esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

**Descrizione tecnica**

Numero dei cassetti	6
Altezza corpo per cassetti	800 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità corpo per cassetti	650 mm

Larghezza corpo per cassette	600 mm
Peso	600 kg
Superficie del piano di lavoro	con vernice trasparente
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza	850 mm
ComfortClose	no
Serie	vario
Materiale piano di lavoro	Faggio multiplex
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Cassette larghezza utile in G	20
Cassette profondità utile in G	20
Spessore del materiale	1 mm
Altezza banco da lavoro	850 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	2000 kg
Spessore inserti	50 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Banco da lavoro esagonale

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100

Cassetto Altezza frontali cassetti 200 mm	927800 200
Cassetto Altezza frontali cassetti 75 mm	927800 75