



Morsa modulare lunga, Larghezza ganasce A: 150/2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	362105 150/2
GTIN	2050001774279
Classe articolo	35G

Descrizione

Esecuzione:

- **Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).**
- **Facile regolazione dell'apertura.**
- **Morsa per macchine con ganasce per serraggio interno.**
- **Temprato HRC 60.**
- **Parallelismo 0,02 mm.**

Fornitura:

Incluse ganasce per serraggio interno, 1 dispositivo di arresto, 2 tasselli n. art. 362160 Dim. 16/16, 1 chiave di serraggio, 1 impugnatura a T.

Nota:

Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

Descrizione tecnica

Peso	32 kg
Lunghezza complessiva L	580 mm
Tassello adattatore trasversale n	16 mm
Codice a colori per accessori adatti	Gerardi 150
Campo di serraggio b	360 mm
Altezza ganasce C	50 mm
Altezza corpo base G	50 mm

Larghezza ganasce A	150 mm
Tassello adattatore longitudinale I	16 mm
Forza di serraggio massima con 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 16/16 mm	362160 16/16
Ganascia riportata angolare (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362130 150
Elemento modulare fisso (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362150 150
Ganascia intermedia (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362142 150
Ganascia con scanalature longitudinali (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362146 150
Ganascia prismatica (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362125 150
Elemento modulare mobile (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362145 150
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 20/16 mm	362160 20/16
Ganascia liscia, tenera (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362148 150
Elemento di serraggio completo (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362144 150
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 12/16 mm	362160 12/16
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 18/16 mm	362160 18/16
Coppia di tasselli adattatori Misura cava a T B / Tassello adattatore 14/16 mm	362160 14/16

Ganascia riportata con prisma (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362135 150
Ganascia liscia, dura (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362147 150
Coppia di staffe di serraggio Per larghezza ganasce 150 mm	362120 150
Ganascia mobile (pezzo) Per larghezza ganasce 150 mm	362143 150