



Armadio guardaroba con zoccolo e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949601 2
GTIN	4062406082048
Classe articolo	92S

Descrizione

NOTA: selezione del colore possibile

Esecuzione:

Larghezza armadietto 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Anta con fori di aerazione quadrati e cornice stampata per etichette. È possibile scegliere tra zoccolo e piedini in plastica.

Con serratura a cilindro.

Sistema di aerazione: L'entrata dell'aria sul retro assicura una buona aerazione e lascia l'armadio asciutto. L'entrata dell'aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento. Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Altezza: 1800 mm

Larghezza: 610 mm
 Profondità: 500 mm
 cad. Armadietto larghezza utile: 220 mm
 cad. Armadietto profondità utile: 465 mm
 cad. Armadietto per abiti altezza utile: 1270 mm

Descrizione tecnica

Norma	DIN 4547
Targhetta per nome	no
Peso	43 kg
Fessura di aerazione sportello	sì
Numero di armadietti	2
Numero di ripiani fissi	1
cad. Armadietto larghezza utile	220 mm
Numero di appendiabiti	1
Pannello di copertura obliquo	no
Altezza	1800 mm
Possibilità di verniciatura speciale	no
cad. Armadietto per abiti altezza utile	1270 mm
Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
cad. Ripiano caschi altezza utile	345 mm
Profondità	500 mm
Esecuzione struttura portante	Zoccoli
cad. Armadietto profondità utile	465 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Profondità ripiano	465 mm
Larghezza	610 mm
Larghezza ripiano	220 mm
Spessore del materiale	0,8 mm
Angolo di apertura sportello	110 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Accessori

Grucce Pezzi 10	949775 10
Poggiascarpe in plastica Modello 1	949761 1
Grucce Pezzi 1	949775 1
Specchio Modello 1	949770 1
Rpiano per scarpe Larghezza armadietto 300 mm	949760 300