



Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 36 pezzi, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630861 6
GTIN	4018754261024
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**.
Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2,5 – M8. Per poligono esterno Torx® con filettatura M3 – M8.

Per viti a esagono incassato con filettatura M4 – M8. Per poligono interno Torx® con filettatura M2,5 – M8.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Fornitura:

Bussole per esagono esterno: 10 pz. n. art. 631000 Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bussole per poligono esterno Torx®: 6 pz. n. art. 631500 Dim. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Bussole per esagono incassato: 5 pz. n. art. 631710 Dim. 3; 4; 5; 6; 8

Inserti avvitatore per poligono interno Torx®: 9 pz. n. art. 631801 Dim. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 633000 Dim. 116

Impugnatura: 1 pz. n. art. 632800 Dim. 150

Prolunghe: 2 pz. n. art. 632400 Dim. 50; 150

Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 633500 Dim. 1/4

Cricchetto: 1 pz. n. art. 632000 Dim. 1/4

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Campo apertura bussola esagonale	5-13 mm
Campo apertura chiave esagonale	3-8 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Profilo di manovra	Chiavi a bussola per viti con impronta TORX®
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Lunghezza	322 mm
Larghezza	134 mm
Altezza	57 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E6	631500 E6
Impugnatura a T, 1/4 pollice Lunghezza complessiva mm	633000
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 8 mm	631000 8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 7 mm	631000 7
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 50 mm	632400 50
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E7	631500 E7
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 12 mm	631000 12
Prolunga, 1/4 pollice Lunghezza complessiva 150 mm	632400 150
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 13 mm	631000 13
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E4	631500 E4
Impugnatura, 1/4 pollice Lunghezza complessiva mm	632800
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 6 mm	631000 6

Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 9 mm	631000 9
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E5	631500 E5
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E10	631500 E10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 11 mm	631000 11
Bussola con poligono interno, 1/4 pollice per Torx® Impronta Torx® E8	631500 E8
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5,5 mm	631000 5,5
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 10 mm	631000 10
Bussola esagonale da 1/4 pollice Apertura 5 mm	631000 5
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX20	631801 TX20
Bussola esagonale, 1/4 polliceesecuzione corta Esagono 6 mm	631710 6
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX8	631801 TX8
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX25	631801 TX25
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX10	631801 TX10
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX15	631801 TX15
Bussola esagonale, 1/4 polliceesecuzione corta Esagono 8 mm	631710 8
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX40	631801 TX40
Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx®esecuzione corta Impronta Torx® TX27	631801 TX27
Bussola esagonale, 1/4 polliceesecuzione corta Esagono 3 mm	631710 3
Bussola esagonale, 1/4 polliceesecuzione corta Esagono 5 mm	631710 5
Snodo cardanico da 1/4 pollice Modello 1/4	633500 1/4

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX9

631801 TX9

Bussola per viti, attacco da 1/4 pollice per Torx® esecuzione corta Impronta Torx® TX30

631801 TX30

Bussola esagonale, 1/4 pollice esecuzione corta Esagono 4 mm

631710 4