



Frenafiletti, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 83-05



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083313 83-05
GTIN	8029822148051
Classe articolo	08G

Descrizione

Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Uso:

Resistenza bassa – distacco facile con attrezzi normali.

Resistenza media – distacco con attrezzi normali.

Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Alta resistenza, per materiali passivi come acciai al CrNi altamente legati, utilizzabile anche come sigillante per serrafiletti e adesivo per crepe.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Momento di scollamento minimo	25 - 35 Nm
-------------------------------	------------

Denominazione originale prodotto	83-05
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS05: Effetto corrosivo
Per misura del filetto M fino a	M25
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Forma	liquido
Dimensione massima fessura	0,2 mm
Capacità	50 ml
Base chimica	Dimetacrilato
Caratteristica	impedisce il grippaggio
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	tixotropico
Caratteristica	sigillante
Punto di infiammabilità	100 °C
Campo di impiego temperatura	-55 - 200 °C
Per misura del filetto in pollici	3/4 pollici
Durata dalla data di produzione	12 mese
Colore	verde
adatto per materiale	Metallo
Completamente indurito dopo	2 - 3 h
Resistenza manuale secondo	2 - 5 min
Viscosità dinamica	500 - 1000 mPas
Smontaggio	pesante
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml

Tipo di prodotto

Frenafiletti

Accessori

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063

083392 7063

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061

083391 7061