



## Frenafiletto, 50 ml, Denominazione originale prodotto: 83-54



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083313 83-54
GTIN	8029822074053
Classe articolo	08G

### Descrizione

#### Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletto impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

#### Uso:

**Resistenza bassa** – distacco facile con attrezzi normali.

**Resistenza media** – distacco con attrezzi normali.

**Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Alta resistenza, per raccordi filettati di lunga durata, range di temperatura fino a 200 °C.

#### Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletto. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

### Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Denominazione originale prodotto	83-54

Momento di scollamento minimo	25 - 35 Nm
Per misura del filetto M fino a	M20
Caratteristica	tixotropico
Caratteristica	resistente alle vibrazioni
Caratteristica	impedisce il grippaggio
Caratteristica	sigillante
adatto per materiale	Metallo
Colore	verde
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Forma	liquido
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Punto di infiammabilità	100 °C
Base chimica	Dimetacrilato
Per misura del filetto in pollici	3/4 pollici
Capacità	50 ml
Campo di impiego temperatura	-55 - 200 °C
Durata dalla data di produzione	12 mese
Completamente indurito dopo	2 - 3 h
Resistenza manuale secondo	10 - 20 min
Viscosità dinamica	450 - 650 mPas
Smontaggio	pesante
Classe di resistenza	Alta resistenza
Spessore	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Frenafilletti

## Accessori

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7063

083392 7063

Pompa manuale peristaltica con ago dosatore Adatto per confezioni da 50 ml

083344 50

Detergente e sgrassatore spray Numero di codice prodotto originale 7061

083391 7061