

BENNING**Pinza amperometrica digitale, Denominazione originale prodotto: CM2****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 473305 CM2 |
| GTIN | 4014651000810 |
| Classe articolo | 47A |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo in plastica robusto ed ergonomico con display LC illuminato. Misurazione sicura della corrente continua e alternata senza apertura del circuito elettrico. Rilevazione del valore di misura e del valore massimo; misurazione relativa.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione. Ideale per la misurazione di correnti basse.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l'uso.

Taratura: I4

Visualizzazione massima: 4000

Precisione base: 0,5 %

Test con segnale acustico: 0 – 50 Ω

Metodo di misura: TRUE RMS (AC)

Funzione Salva: HOLD, MAX

Tensione alternata AC: 1 mV – 600 V

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------------|
| Visualizzazione massima | 4000 |
| Resistenza | 0,1 Ω – 40 M Ω |
| Funzione Salva | HOLD, MAX |
| Apertura massima della pinza | 25 mm |
| Denominazione originale prodotto | CM2 |
| Corrente alternata AC | 100 mA – 300 A |
| Test con segnale acustico | 0 – 50 Ω |
| Metodo di misura | TRUE RMS (AC) |
| Tensione continua DC | 0,1 mV – 600 V |
| Categoria di sovratensione | CAT III 300 V |
| Tensione alternata AC | 1 mV – 600 V |
| Corrente continua DC | 10 mA – 300 A |
| Precisione base | 0,5 % |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 |
| Numero di batterie contenute | 2 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Alimentazione elettrica | 2x 081561 LR3 |
| Taratura | I4 |
| Tipo di prodotto | Pinza per elettricisti |

Servizi

| | |
|---|----------|
| Rapporto di taratura Pinza per elettricisti Modello D | 017720 D |
| Marcatura Incisione a laser Modello | 018940 |
| Certificato DAkkS Pinza per elettricisti Tipo D | 016790 D |
| Certificato DAkkS Pinza per elettricisti Tipo D | 027060 D |
| Rapporto di taratura Pinza per elettricisti Modello D | 027050 D |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3 | 081556 LR3 |
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3 | 081561 LR3 |
| Cavi con puntali Ø Puntali di misura 2 mm | 473308 2 |
| Cavi con puntali Ø Puntali di misura 4 mm | 473308 4 |