

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 16G con sportello e cerniere a destra / cassetti, 12x20G, Altezza /  
Numero cassetti: 900/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927305 900/3
GTIN	4062406108342
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a destra.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

**Descrizione tecnica**

Altezza utile per cassetti	250 mm
----------------------------	--------

Profondità	650 mm
Numero dei cassetti	3
Altezza porta	525 mm
Battuta porta	destro
Larghezza utile cassetti	300 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile sportello	525 mm
Larghezza	400 mm
Larghezza utile	350 mm
Peso	50,7 kg
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Numero di porte	1
Cassetti larghezza utile in G	12
Altezza	900 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927500 100
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassettiera 16G con sportello con battuta a destra, per la dotazione personalizzata con cassette Altezza / Altezza porta 900/525 mm	927420 900/525
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21