

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con cassetti, 20×20G, Altezza / Numero di cassetti: 400/4**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti: 50, 75, 75, 125

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Larghezza utile cassetti	500 mm
Larghezza utile	550 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza utile per cassetti	325 mm
Profondità	650 mm
Altezza utile	325 mm
Peso	48 kg

Altezza	400 mm
Larghezza	600 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	50 mm
Altezza fronte cassetti	125 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Numero dei cassetti	4
Numero di porte	0
Profondità utile cassetti	500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Set di viti per banchi da lavoro GridLine Modello 1	927093 1
Cassetto Altezza frontalini cassetti 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassetti 50 mm	927800 50
	927720 400

Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassette
Altezza 400 mm

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10