

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con cassette, 20×20G, Altezza / Numero di cassette: 900/7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927600 900/7
GTIN	4062406110147
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassette mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Larghezza utile	550 mm
Numero dei cassette	7
Numero di porte	0
Altezza utile	800 mm
Larghezza	600 mm

Cassetti profondità utile in G	20
Peso	88 kg
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità utile cassetti	500 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	200 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza utile per cassetti	800 mm
Altezza	900 mm
Profondità	650 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 200 mm	927800 200
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassette Altezza 900 mm	927720 900
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10