

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con cassetti, 20×20G, Altezza / Numero di cassetti: 300/2



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 927600 300/2 |
| GTIN | 4062406215828 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione

Esecuzione:

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontolini dei cassetti mm: 75, 150

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontolini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------------|--------|
| Cassetti larghezza utile in G | 20 |
| Numero dei cassetti | 2 |
| Altezza utile per cassetti | 225 mm |
| Altezza utile | 225 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Larghezza utile | 550 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Superficie utile dei cassetti in G | 20×20 |

| | |
|--|--|
| Larghezza utile cassette | 500 mm |
| Altezza fronte cassette | 150 mm |
| Altezza fronte cassette | 75 mm |
| Profondità utile cassette | 500 mm |
| Peso | 30 kg |
| Altezza | 300 mm |
| Cassette profondità utile in G | 20 |
| Numero di porte | 0 |
| Numero di ripiani estraibili | 0 |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Portata cassette/ripiani estraibili | 75 kg |
| Estrazione cassette (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 20x20G |
| Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Cassetto Altezza frontali cassette 150 mm | 927800 150 |
| Cassetto Altezza frontali cassette 75 mm | 927800 75 |
| Set di viti per banchi da lavoro GridLine Modello 1 | 927093 1 |
| Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassette Altezza 300 mm | 927720 300 |
| Frontali serratura per GridLine Modello KO21 | 914227 KO21 |
| Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10 | 951025 10 |