

Garant GRIDLINE

**Armadio bordo macchina con ante battenti con sponda di contenimento, cassetti e ripiano estraibile, 26×20G, Altezza: 1025mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	932115 1025
GTIN	4062406098308
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio bordo macchina 30×28G. Con ante battenti, chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Con sponde di contenimento su 3 lati e tappetino in gomma scanalata.

**Con 2× cassetti a estrazione totale 26×20G** con portata di 75 kg. **2× ripiani estraibili** con portata di 75 kg.

**Collocamento:**

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75,75

Numero di ripiani estraibili: 2

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti e sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti e ripiano estraibile non configurabili, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Cassetti adatti 26×20G.

**Descrizione tecnica**

Altezza utile	850 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Profondità	700 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Cassetti larghezza utile in G	26
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie utile dei cassette in G	26×20
Larghezza	750 mm
Peso	121 kg
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza	1025 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26×20G
Tipo di prodotto	Armadio bordo macchina

## Accessori

Cassetto, 75 kg Altezza frontali cassette 75 mm	930633 75
Ripiano estraibile 75 kg Altezza montato 75 mm	930654 75
Maniglia per GridLine Modello HU12	914226 HU12

Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 3 lati Dimensioni in G 30X28

951970 30X28

Tappetino di copertura in gomma scanalata Dimensioni in G 30X28

951975 30X28