

**Garant****Piantane di supporto, Altezza: 1362mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928010 1362
GTIN	4062406112257
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

In robusta lamiera di acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza raccordo a gomito. Fessure laterali con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché boccole filettate sul lato anteriore e su quello interno per alloggiare altri moduli, come ad esempio pannelli forati, mensole, ecc. Piantana di supporto con aperture laterali per il passaggio dei cavi. Fornitura a coppie.

**Per:**

2x pannello forato n. art. 928070 oppure n. art. 928071

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

In caso di utilizzo di barre portaprese, ordinare il modulo portaprese n. art. 928460 Dim. CUT/OUT.

Per il montaggio di mensole per braccio di supporto portaluce.

**Descrizione tecnica**

Profondità	100 mm
------------	--------

Peso	8 kg
Dotazione massima con pannello forato	2× n. art. 928070 oppure n. art. 928071
Larghezza	40 mm
Portata massima	50 kg
Altezza	1362 mm
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Piantane di supporto

## Accessori

Multifix Per modello 1000	928201 1000
Mensola con staffa in acciaio Per modello 1500	928145 1500
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo DE250V/2	928460 DE250V/2
Mensola con staffa in acciaio Per modello 2000	928145 2000
Barra portaprese con 4 prese 250 V + On/Off Per modello 1000	928444 1000
Multifix con clip magnetiche Easyfix Per modello 1000	928206 1000
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1500/AB1	928230 1500/AB1
Supporto portadisegno con organizer magnetici Per modello 2000	928211 2000
Finestrella Per modello 1500	928091 1500
Bracci di supporto Lunghezza 1000 mm	928055 1000
Traverse Lunghezza 2000 mm	928050 2000
Pannello forato con gruppo spazzole Per modello 1500	928111 1500
	928460 CH250/ONOF

Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo CH250/ONOF

Supporto portadisegnon con organizer magnetici Per modello 1000 928211 1000

Multifix Per modello 2000 928201 2000

Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AB1 928230 1000/AB1

Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 2000/AB1 928230 2000/AB1

Barra portaprese con 4 prese 250 V Per modello 1000 928443 1000

Mensola per braccio di supporto Lunghezza 1500 mm 928056 1500

Bracci di supporto Lunghezza 2000 mm 928055 2000

Pannello forato bifacciale Per modello 1500 928071 1500

Ripiano con illuminazione Per modello 1500 928140 1500

Pannello forato con gruppo spazzole Per modello 2000 928111 2000

Braccio orientabile multimediale con supporto per notebook Numero di snodi 2 928275 2

Mensola per braccio di supporto Lunghezza 1000 mm 928056 1000

Mensola per braccio di supporto Lunghezza 2000 mm 928056 2000

Multifix con clip magnetiche Easyfix Per modello 2000 928206 2000

Finestrella Per modello 2000 928091 2000

Barra portaprese con 2 prese 250 V Per modello 2000 928442 2000

Barra portaprese con 2 prese 250 V Per modello 1500 928442 1500

Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo DE250/ONOF 928460 DE250/ONOF

Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 2000/19 928235 2000/19

Pannello forato monofacciale Per modello 500 928070 500

Braccio orientabile in tubo d'acciaio Numero di snodi 2 928170 2

Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo CUT/OUT 928460 CUT/OUT

Finestrella Per modello 1500 928090 1500

Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 2	928270 2
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Supporto portadisegnon con organizer magnetici Per modello 1500	928211 1500
Mensola in lamiera di acciaio Profondità 300 mm Per modello 1500	928131 1500
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1000/6	928235 1000/6
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AA1	928230 1000/AA1
Pannello foratobifacciale Per modello 2000	928071 2000
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo FR250V/2	928460 FR250V/2
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1500/14	928235 1500/14
Ripiano con illuminazione Per modello 1000	928140 1000
Braccio orientabile in tubo d'acciaio Numero di snodi 1	928170 1
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1000/9	928235 1000/9
Mensola in lamiera di acciaio Profondità 300 mm Per modello 1000	928131 1000
Bracci di supporto Lunghezza 1500 mm	928055 1500
Barra portaprese con 4 prese 250 V + On/Off Per modello 2000	928444 2000
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Barra portaprese con 2 prese 250 V Per modello 1000	928442 1000
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo CH250V/2	928460 CH250V/2
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 2000/13	928235 2000/13
	928131 2000

Mensola in lamiera di acciaio Profondità 300 mm Per modello 2000

Finestrella Per modello 2000 928090 2000

Barra portaprese per dotazione personalizzata Per modello 2000 928441 2000

Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1500/AA1 928230 1500/AA1

Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo ON/OFF 928460 ON/OFF

Mensola in lamiera di acciaio Profondità 200 mm Per modello 2000 928130 2000

Pannello forato monofacciale Per modello 1000 928070 1000

Barra portaprese per dotazione personalizzata Per modello 1500 928441 1500

Finestrella Per modello 1000 928091 1000

Multifix Per modello 1500 928201 1500

Pannello forato monofacciale Per modello 1500 928070 1500

Barra portaprese con 4 prese 250 V + On/Off Per modello 1500 928444 1500

Mensola con staffa in acciaio Per modello 1000 928145 1000

Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo DK250V/2 928460 DK250V/2

Finestrella Per modello 1000 928090 1000

Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 1 928270 1

Pannello forato con gruppo spazzole Per modello 1000 928111 1000

Barra portaprese con 4 prese 250 V Per modello 2000 928443 2000

Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 2000/AA1 928230 2000/AA1

Traverse Lunghezza 1000 mm 928050 1000

Pannello forato bifacciale Per modello 1000 928071 1000

Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1500/9 928235 1500/9

Multifix con clip magnetiche Easyfix Per modello 1500	928206 1500
Mensola in lamiera di acciaioProfondità 200 mm Per modello 1000	928130 1000
Barra portapreseper dotazione personalizzata Per modello 1000	928441 1000
Barra portapresecon 4 prese 250 V Per modello 1500	928443 1500
Traverse Lunghezza 1500 mm	928050 1500
Pannello foratomonofacciale Per modello 2000	928070 2000
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Ripiano con illuminazione Per modello 2000	928140 2000
Mensola in lamiera di acciaioProfondità 200 mm Per modello 1500	928130 1500
Unità di illuminazione a LED laterale Potenza assorbita 15 W	928620 15