

**Garant****Barra portaprese con 4 prese 250 V, Per modello: 2000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928413 2000
GTIN	4062406116019
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

Dotato di 2 moduli n. art. 928470 Dim. DE250V/2.

In lamiera di acciaio con **struttura modulare**. Tutti i componenti per l'alimentazione con **cavo e collegamento a spina**. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.

Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l'alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.

**Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):**

1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,

1 × connettore a 5 poli n. art. 92849 0 Dim. 5 per cavo di alimentazione, incluso.

**Descrizione:****Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):**

· **Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.**

· **Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.**

· **Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.**

· **Sezione del filo dei cavi preassemblati:**

**3 x 1,5 mm<sup>2</sup> a corrente alternata. (L, N, PE)**

**5 x 1,5 mm<sup>2</sup> a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)**

· **Classe di protezione 1**

· **Tipo di protezione IP 20.**

**Verniciatura:**

**Termoverniciato** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

· **Per l'avvitamento al piano di lavoro.**

· **Non per il montaggio tra le piantane di supporto.**

· **Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!**

## Descrizione tecnica

Profondità	100 mm
Divisorio	18E
Altezza montato	139 mm
Per modello	2000
Larghezza	2000 mm
Tensione nominale	250 V
Numero di prese modello F	4
Interruttore On/Off	no
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Modello di presa	F
Tipo di corrente	AC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

## Accessori

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/2	928470 DE250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo AIR/S	928470 AIR/S
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1