

Garant**Barra portaprese angolare per dotazione personalizzata, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928421 1000
GTIN	4062406116088
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Dimensione 1000x1000 mm.

In lamiera di acciaio con **struttura modulare**. Tutti i componenti per l'alimentazione con **cavo e collegamento a spina**. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere. Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l'alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.

Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):

1 x gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,

1 x connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso. Disponibile con 16 moduli singoli totali (8 moduli per lato), ciascuno dotato di divisore 1E n. art. 928470.

Descrizione:**Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):**

- **Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.**
- **Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.**
- **Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.**
- **Sezione del filo dei cavi preassemblati:**
 - 3 x 1,5 mm² a corrente alternata. (L, N, PE)**
 - 5 x 1,5 mm² a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe di protezione 1**
- **Tipo di protezione IP 20.**

Per:

Piani di lavoro angolari n. art. 926302 - 926342, moduli angolari n. art. 920103, 920104, 920116.

Nota:

Il primo allacciamento, nonché la connessione di spine o prese ai cavi, devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati.

Descrizione tecnica

Profondità	100 mm
Altezza montato	139 mm
Per modello	1000
Larghezza	1000 mm
Numero di moduli vuoti (1 E / 2 E / 3 E)	4x / - / 4x
Divisorio	16E
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Tipo di corrente	AC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

Accessori

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo AIR/S	928470 AIR/S
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2