

Garant**Barra portaprese per dotazione personalizzata, Per modello: 1500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928441 1500
GTIN	4062406116118
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio con **struttura modulare**. Tutti i componenti per l'alimentazione con **cavo e collegamento a spina**. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere. Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l'alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.

Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):

1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

Descrizione:**Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):**

- **Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.**
- **Portata totale con corrente alternata: 3,5 kW.**
- **Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.**
- **Sezione del filo dei cavi preassemblati:**
 - 3 x 1,5 mm² a corrente alternata. (L, N, PE)**
 - 5 x 1,5 mm² a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe di protezione 1**
- **Tipo di protezione IP 20.**

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, piantana di supporto angolare n. art. 928030. Montaggio a **inserimento**.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

I primi allacciamenti, nonché l'allacciamento di connettori maschi o femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!

Descrizione tecnica

Divisorio	13E
Numero di moduli vuoti (1 E / 2 E / 3 E)	2× / 1× / 3×
Altezza montato	160 mm
Per modello	1500
Peso	7 kg
Larghezza	1420 mm
Intervallo di regolazione profondità	60 mm
Tensione nominale	250 V
Interruttore On/Off	no
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Tipo di corrente	AC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

Accessori

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo FR250V/2	928470 FR250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo US110V/2	928470 US110V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DK250V/1	928470 DK250V/1
Connettore di ingresso Numero di poli 3	928490 3
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo LINK	928470 LINK
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo IT250V/2	928470 IT250V/2

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo FR250V/1	928470 FR250V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo RCD	928470 RCD
Blocco di distribuzione Numero di poli / Numero di uscite 3/5	928492 3/5
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo IT250V/1	928470 IT250V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DK250V/2	928470 DK250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo USB	928470 USB
Cavo di prolunga per sistema a innesto Wieland Modello 3	923424 3
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo ON/OFF2	928470 ON/OFF2
Connettore di uscita Numero di poli 3	928491 3
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo CZ250V/2	928470 CZ250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo CH250V/1	928470 CH250V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo NET	928470 NET
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo US110V/1	928470 US110V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo MCB/1	928470 MCB/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo CEE400/5	928470 CEE400/5
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo GB250V/1	928470 GB250V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo USB/5V	928470 USB/5V
Connettore di ingresso Numero di poli 5	928490 5
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo AIR/S	928470 AIR/S
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo CZ250V/1	928470 CZ250V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/2	928470 DE250V/2
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo MCB/3	928470 MCB/3
Blocco di distribuzione Numero di poli / Numero di uscite 5/1+3/6	928492 5/1+3/6
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo CH250V/2	928470 CH250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/1	928470 DE250V/1

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo STOP	928470 STOP
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo GB250V/2	928470 GB250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo COVER	928470 COVER