

Garant**Barra portaprese con 4 prese 250 V + On/Off, Per modello: 1000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928444 1000
GTIN	4062406116248
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

Con 2 moduli n. art. 928470 Dim. DE250V/2 e modulo n. art. 928470 Dim. ON/OFF1, dotati di interruttore On / Off per unità d'illuminazione.

In lamiera di acciaio con **struttura modulare**. Tutti i componenti per l'alimentazione con **cavo** e **collegamento a spina**. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere. Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l'alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.

Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):

1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

Descrizione:**Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):**

- **Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.**
- **Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.**
- **Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.**
- **Sezione del filo dei cavi preassemblati:**
 - 3 x 1,5 mm² a corrente alternata. (L, N, PE)
 - 5 x 1,5 mm² a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
- **Classe di protezione 1**
- **Tipo di protezione IP 20.**

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, piantana di supporto angolare n. art. 928030. Montaggio a **inserimento**.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

I primi allacciamenti, nonché l'allacciamento di connettori maschi o femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!

Descrizione tecnica

Peso	6 kg
Altezza montato	160 mm
Larghezza	920 mm
Per modello	1000
Divisorio	8E
Intervallo di regolazione profondità	60 mm
Tensione nominale	250 V
Interruttore On/Off	sì
Numero di prese modello F	4
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Modello di presa	F
Tipo di corrente	AC
Spessore del materiale	1,5 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

Accessori

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo ON/OFF1	928470 ON/OFF1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/2	928470 DE250V/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo CUT/OUT	928460 CUT/OUT
	928492 3/5

Blocco di distribuzione Numero di poli / Numero di uscite
3/5

Cavo di prolunga per sistema a innesto Wieland Modello 3

923424 3